



MW 7777 3-in-1 Magnetron met glazen bodem

- Innovatieve, vlakke glazen bodem met microgolflreflector.
Voor een gelijkmatige warmteverdeling en perfect bereide gerechten, geheel zonder draaiplateau.
- Dankzij het 80% grotere oppervlak* ook geschikt voor grotere schalen en borden.
Perfect voor vierkante ovenschalen en grote borden.

(*vergeleken met conventionele magnetrons met draaiplateau (MW 7752))
- Moeiteloze en absoluut ongecompliceerde reiniging.
De volledig glazen bodem kan eenvoudig met een doek gereinigd worden.
- Innovatief koken op twee niveaus.
Door het inschuifbare rooster is omdooien of garen op twee niveaus tegelijk mogelijk.
- Veelzijdig bakken en bereiden dankzij de ultra-heteluchtfunctie tot 230 °C
Voor een gelijkmatigere warmteverdeling, inclusief voorverwarmfunctie.

Overzicht van belangrijke gegevens

Vermogen	2050 Watt
Kleur / Materiaal	mat / zwart / zilver / roestvrij staal
Kabellengte	100 cm
Afmetingen van de verpakking	56,0 x 56,0 x 36,0 cm
Brutogewicht incl. verpakking	20,07 kg
Afmetingen van het product	49,5 x 49,5 x 29,0 cm
Nettogewicht	16,72 kg
Gekleurde kartonnen verpakking (VE)	1 St.
EAN	4008146041242
Andere bijzondere kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische uitschakeling: ja - Capaciteit: 25 Liter - Temperatuurregeling: traploos - Timer: ja - Vermogensstanden: 10 - Programma: 8

Productdetails



Koken op twee niveaus: gelijktijdig koken van meerdere gerechten op twee niveaus - dankzij het extra inschuifplateau.



Vlakke glazen bodem: absoluut moeiteloos schoon te maken dankzij de vlakke, afneembare glazen bodem. Hoogwaardige binnenkant van roestvrij staal.



Optimaal ruimtegebruik: door het 80% grotere oppervlak* ook geschikt voor rechthoekige ovenschalen en grote borden.



Met ultra-hetelucht tot 230 °C: perfect voor het bereiden van gratins, pizza, vlees, gevogelte en nog veel meer.



EASY SELECT

'EasySelect'-concept: maakt eenvoudig en intuïtief gebruik mogelijk met een overzichtelijke bediening.



BE SILENT FUNCTION

'Be silent'-functie: geluidssignalen kunnen naar wens gedeactiveerd/geactiveerd worden.